

# nVent CADDY Speed Link SLK with Hook, 1.5 mm Wire, 10 m Length

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SLK15L10**



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting

Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners

Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope

Easy to remove for applications requiring maintenance

Spring latch helps provide secure connection

Insert cable through hole and use bottom side of hook as an end stop

Also available in Y-hook configuration

## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 196513

Material: Aço; Polypropylene; Liga de zinco

Acabamento: Electrogalvanized

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 1.5 mm

Em conformidade com: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Length: 10m

A: 48 mm

B: 18 mm

C: 4.5 mm

Altura (H): 55 mm


Largura (W): 19 mm

Espessura (T): 12.5 mm

Ângulo (a): 90 ° Max

Static Load: 195N

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

