


nVent CADDY Speed Link SLS Locking Device, 3 mm Wire

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLS3C50



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Single barrel locking device allows for quick prefabrication of strut or brackets

Push-on nut quickly and securely installs to strut or bracket to keep the locking device in position and eases installation

Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools

Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut

Push-on nut guides the cable into the locking device and brings stability to the support

Installs with open side of the strut channel facing up or down for more flexibility

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 196740

Material: Aço; Polypropylene; Liga de zinco

Wire Rope Diameter: 3 mm

Tamanho da rosca (TS): M12

Altura 1 (H1): 53mm

Altura 2 (H2): 46.5mm

Largura (W): 20 mm

Espessura (T): 6 mm Max

Tamanho do orifício (HS): 12 - 14 mm

Slot Size (SS): 12 x 10 mm - 12 x 14 mm


DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

The 3 mm locking device is compatible with C-Channel Types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Strut Channel Type C, Slotted, Strut Channel Type A, Slotted, Strut Channel Type AS, Perforated, Strut Channel Type CC, Slotted, Strut Channel Type AA, Slotted.

Locking devices are only to be used with nVent CADDY Speed Link wire spools and accessories with the same specified Wire Rope Diameter as the locking device. Do not use with any other wires.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

