

EM-MR Conduit to Flange Clip with Retainer



CARACTERISTICAS

Only one piece to install

Fast hammer-on installation

Pre-riveted retainer strap is easily bent into position

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Diâmetro externo	Espessura do flange	Static Load
CM24812M	18 - 30 mm	3.2 - 6.4 mm	330N
CM2416M	23.4 - 35 mm	3.2 - 6.4 mm	330N
CM5816M	23.4 - 35 mm	7.9 - 12.7 mm	330N
CM58812M	18 - 30 mm	7.9 - 12.7 mm	330N
CM912812M	18 - 30 mm	14.3 - 19.1 mm	330N
CM91216M	23.4 - 35 mm	14.3 - 19.1 mm	330N

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

