

H-MSMR Conduit to Flange Clip with Retainer, Side Mount



CARACTERÍSTICAS

Only one piece to install

Fast hammer-on installation

Pre-riveted retainer strap is easily bent into position

Lightweight design

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: nVent CADDY Armour


Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Diâmetro externo (OD)	Espessura do flange (FT)	Length (L)	Static Load
C24812SM	18 - 30 mm	3.2 - 6.4 mm	199mm	120N
C2416SM	23.4 - 35 mm	3.2 - 6.4 mm	330.2mm	120N
C58812SM	18 - 30 mm	7.9 - 12.7 mm	199mm	120N
C5816SM	23.4 - 35 mm	7.9 - 12.7 mm	330.2mm	120N

Número de catálogo	Diâmetro externo (OD)	Espessura do flange (FT)	Length (L)	Static Load
C912812SM	18 - 30 mm	14.3 - 19.1 mm	199mm	120N
C91216SM	23.4 - 35 mm	14.3 - 19.1 mm	330.2mm	120N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

