


# H-PSM Conduit to Flange Clip, Side Mount



## CARACTERÍSTICAS

Requires only a hammer to install

Available for EMT, rigid and aluminum conduit

Will pivot thru 360°

## ESPECIFICAÇÕES

**Acabamento:** nVent CADDY Armour

**Orientação:** Instalação na lateral


**Material:** Spring Steel

Table 1/1

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro externo (OD) | Espessura do flange (FT) | Ultimate Static Load (F) |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12P24SM            | 175220           | 22 - 30 mm            | 3 - 8 mm                 | 111N                     |
| 16P24SM            | 175260           | 30 - 35 mm            | 3 - 8 mm                 | 111N                     |
| 8P24SM             | 175180           | 18 - 22 mm            | 3 - 8 mm                 | 111N                     |
| 12P58SM            | 175230           | 22 - 30 mm            | 8 - 14 mm                | 111N                     |
| 16P58SM            | 175270           | 30 - 35 mm            | 8 - 14 mm                | 111N                     |

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro externo (OD) | Espessura do flange (FT) | Ultimate Static Load (F) |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8P58SM             | 175190           | 18 - 22 mm            | 8 - 14 mm                | 111N                     |
| 8P912SM            | 175200           | 18 - 22 mm            | 14 - 20 mm               | 111N                     |
| 12P912SM           | 175240           | 22 - 30 mm            | 14 - 20 mm               | 111N                     |
| 16P912SM           | 175280           | 30 - 35 mm            | 14 - 20 mm               | 111N                     |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

