

Heavy Duty T-Grid Box Hanger



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Quickly mounts a box to T-grid

Adjustable height for various electrical box depths

Mounts flush with face of tile

Installs by hand

Drop wire for independent support from clip and/or bar

Screws easily to tee bar for added stability

Supports multiple box installations

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Acabamento	Included Components	Length	Box Depth	Ultimate Static Load
512HD	Aço, Spring Aço	Pregalvanized, nVent CADDY Armour	Mounting Clip	609.6mm	38mm, 54mm	220N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Standard bar mounts 2 1/8" box. Break off tabs for 1 1/2" deep box. Mounts flush with face of tile.

512HDEEP Series with additional 512HDXT mounts 2 1/8" deep box with 1 1/2" extension ring.

Not permitted for paddle fans.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

