



nVent CADDY Cat 425 Adjustable Cable Support with C Purlin Clip



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Requires only a hammer to install

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Simple unlocking and locking of bar allows for additional cables to be added easily after installation

Adjustable strap allows for multiple support sizes to reduce inventory

Cost effective alternative to expensive cable tray

cULus® Listed and complies with NEC® and TIA requirements for structured cabling systems

Suitable for air handling spaces (plenum)

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro (Ø)	Area	Cable Capacity, Cat 5e
CAT425VF14	181830	Aço, Polyethylene, Spring Aço	Electro galvaniz ed, nVent CADDY Armour	100 mm, 150 mm	518.92mm ²	425

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Cable Capacity, Cat 6	Cable Capacity, Cat 6A	Espessura do flange (FT)	Static Load
CAT425VF14	181830	325	210	1.5 - 6 mm	450N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

