


nVent CADDY Cat 425 Adjustable Cable Support with Pedestal Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Easy installation to pedestals used under raised floors

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Simple unlocking and locking of bar allows for additional cables to be added easily after installation

Adjustable strap allows for multiple support sizes to reduce inventory

Cost effective alternative to expensive cable tray

cULus® Listed and complies with NEC® and TIA requirements for structured cabling systems

Suitable for air handling spaces (plenum)

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro (Ø)	Area	Cable Capacity, Cat 5e
CAT425WMCD1 B	181881	Aço, Polyethylene	Electro galvaniz ed	100 mm, 150 mm	13181mm ²	425

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Cable Capacity, Cat 6	Cable Capacity, Cat 6A	Pedestal Size	Static Load
CAT425WMCD1B	181881	325	210	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round	220N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

