

nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Easy installation to beam flanges

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Provides superior fill capacity and load rating over most other non-continuous cable support alternatives

Rounded edges on J-Hooks provide proper bend radius support for high performance data cables

Cost effective alternative to expensive cable tray

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Pregalvanized;Electrogalvanized

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro (Ø)	Area	Cable Capacity, Cat 5e	Cable Capacity, Cat 6	Cable Capacity, Cat 6A
--------------------	------------------	--------------	------	------------------------	-----------------------	------------------------

CAT16HPBC200	181014	25 mm	690mm ²	20	15	10
CAT21HPBC200	181239	33.3 mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HPBC200	181015	50 mm	2561mm ²	90	60	35
CAT48HPBC200	181236	75 mm	5974mm ²	200	150	80
CAT64HPBC200	181016	100 mm	9987mm ²	330	220	140

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura do flange (FT)	Static Load
CAT16HPBC200	181014	16 mm Max	270N
CAT21HPBC200	181239	16 mm Max	270N
CAT32HPBC200	181015	16 mm Max	270N
CAT48HPBC200	181236	16 mm Max	270N
CAT64HPBC200	181016	16 mm Max	270N


DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.

Cable capacity is calculated based on a 70% fill rate.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

