

nVent CADDY Cat HP J-Hook Clip to BC200 Beam Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Easy installation to beam flanges

Requires no screws, rivets or special tools for assembly

J-Hooks feature bendable locking tabs that lock on to nVent CADDY Cat HP components to provide rigidity and stability

Link to J-Hooks in one of multiple color options to aid in pathway identification and organization

Customized J-Hook trees can be easily assembled with various J-Hook sizes, colors and configurations


nVent CADDY Cat HP components easily attach to any size nVent CADDY Cat HP J-Hook

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Static Load
CATHPBC200	181079	Aço, Spring Aço	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	3.2 - 16 mm	440N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

