


nVent CADDY Cat HP J-Hook Clip to Pedestal Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Easy installation to pedestals used under raised floors

Requires no screws, rivets or special tools for assembly

J-Hooks feature bendable locking tabs that lock on to nVent CADDY Cat HP components to provide rigidity and stability

Link to J-Hooks in one of multiple color options to aid in pathway identification and organization

Customized J-Hook trees can be easily assembled with various J-Hook sizes, colors and configurations

nVent CADDY Cat HP components easily attach to any size nVent CADDY Cat HP J-Hook

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electro galvanized; nVent CADDY Armour

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Pedestal Size	Static Load
CATHPCD2.5B	181088	Aço, Spring Aço	25.4 mm Square	70N

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Pedestal Size	Static Load
CATHPCD0B	181085	Aço, Spring Aço	19 mm Round	70N
CATHPCD1B	181086	Aço, Spring Aço	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round	70N
CATHPCD2B	181087	Aço, Spring Aço	22.2 mm Square	70N

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

