

# nVent CADDY Pyramid Equipment Support Kit, 4 Post Base



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Kit includes post-base assemblies, frame and equipment-support clamps

Assembles and adjusts to size and height in minutes by one person with one tool

Innovative crossbar and equipment-support clamps enable quick assembly

Integral foam pad provides gentle interface for all roof types

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

Assembled support can be lifted as one unit and easily relocated

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

| Número de catálogo | Número do artigo | Material                               | Acabamento            | Temperatura    | Altura (H)   | Length (L) |
|--------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|
| PEK4B              | 360426           | Aço,<br>Polypropylene,<br>Polyethylene | Hot-Dip<br>Galvanized | -34 to 54.4 °C | 305 - 457 mm | 1257mm     |

Table 2/3

| Número de catálogo | Número do artigo | Post Base (A) | Square Tube (B) | Cross Bar Assembly (C) | Largura (W) | Surface Area       |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------|--------------------|
| PEK4B              | 360426           | 314 mm x 4 pc | 1067 mm x 2 pc  | 1232 mm x 2 pc         | 1588 mm     | 0.36m <sup>2</sup> |


Table 3/3

| Número de catálogo | Número do artigo | Peso unitário | Ultimate Static Load (F) | Static Load Safety Factor |
|--------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| PEK4B              | 360426           | 36 kg         | 4980N                    | 3:1                       |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static load must be stable and uniformly distributed across frame.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

