


nVent CADDY Pyramid EZ Rubber-Based Adjustable Support



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Quick height adjustment accommodates for uneven roofs or sloped condensate lines

No tools or fasteners needed; fast snap-on installation

Design sheds water and helps reduce pipe corrosion

Roof-friendly; made of UV-stabilized EPDM material

ESPECIFICAÇÕES

Material: EPDM-SBR Rubber

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	NB/DN	Diâmetro externo (OD)	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)
RPSE1H24	182365	25	33 mm	45 - 102 mm	102mm	152 mm
RPSE2H46	182375	50	60 mm	102 - 152 mm	102mm	152 mm

Número de catálogo	Número do artigo	NB/DN	Diâmetro externo (OD)	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)
RPSE4H46	182380	100	114 mm	100 - 150 mm	102mm	240 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário	Ultimate Static Load (F)
RPSE1H24	182365	0.91 kg	756N
RPSE2H46	182375	1.5 kg	1112N
RPSE4H46	182380	2.33 kg	3920N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Ultimate load at 1/4" (6.35 mm) deflection. Contact project or roofing engineer for maximum allowable load on individual project roof system.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

