

nVent CADDY Pyramid RL Fixed Roller Support



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Roller-based support designed specifically for rooftop applications

Roller capability allows longitudinal movement of pipe, resulting from thermal expansion or contraction

Polymeric rollers ensure corrosion free rotation

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor: 3:1

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Temperatura: -45 to 65 °C

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	NB/DN	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)
--------------------	------------------	----------	-------	------------	------------	-------------

PRF2	360470	Polyethylene, Polypropylene, Aço	50 Max	147 mm	203mm	152 mm
PRF3	360471	Polyethylene, Polypropylene, Aço	80 Max	159 mm	317.5mm	203 mm
PRF6	360472	Polyethylene, Polypropylene, Aço	150 Max	159 mm	483mm	203 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	Surface Area	Peso unitário	Static Load	Certifications
PRF2	360470	114 mm	26452mm ²	0.5 kg	440N	ITB
PRF3	360471	159 mm	59355mm ²	1 kg	1112N	
PRF6	360472	260 mm	91613mm ²	1.5 kg	2670N	ITB

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

