

# nVent CADDY Pyramid ST Adjustable Strut Support



## CARACTERÍSTICAS

Height adjustability provides effective navigation of pipe, conduit, duct and cable tray around obstructions

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

## ESPECIFICAÇÕES

**Static Load Safety Factor:** 3:1

**Acabamento:** Hot-Dip Galvanized

**Temperatura:** -45 to 65 °C


Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Material                         | Comprimento 1 (L1) | Comprimento 2 (L2) | Altura (H)   | Largura (W) |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| PSA10CH13          | 360468           | Polyethylene, Polypropylene, Aço | 254 mm             | 317.5 mm           | 152 - 330 mm | 203 mm      |
| PSA16AH18          | 360469           | Polyethylene, Polypropylene, Aço | 406 mm             | 483 mm             | 178 - 457 mm | 203 mm      |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Surface Area         | Peso unitário | Static Load |
|--------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------|
| PSA10CH13          | 360468           | 59355mm <sup>2</sup> | 2 kg          | 4450N       |
| PSA16AH18          | 360469           | 91613mm <sup>2</sup> | 3 kg          | 6670N       |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

