

nVent CADDY Rod Lock Bar Joist Hanger



CARACTERÍSTICAS

Easily installs from underneath the bar joist

Easily installs on lower or upper truss chord of the bar joist

Plastic protection cap prevents dirt or structural coatings from obstructing the "push-to-install" mechanism

Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position

Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Static Load Safety Factor	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)	Largura (W)
CRLJ37EG	Aço	Electrogalvanizado	3.5:1	0.375	188 mm	94 mm


Table 2/2

Número de catálogo	A	Tamanho da chave inglesa 1	Tamanho da chave inglesa 2	Static Load
CRLJ37EG	15.90 - 31.8 mm	9/16mm	15/16mm	3500N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Wrench Size 1 represents hex nut size used to tighten to bar joist. Wrench Size 2 represents nVent CADDY Rod Lock hex nut size.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

