

nVent CADDY Rod Lock Beam Clamp, Thick Flange



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position

Lock nut can be finger tightened, locking the rod in place

Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 and 23)

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Espessura do flange (FT)	Altura (H)	Length (L)
CRLB50EG	Cast Iron	Electrogalvanized	0.5	9.5 - 20 mm	53.3 mm	61.6mm


Table 2/2

Número de catálogo	Largura (W)	A	Static Load
CRLB50EG	33 mm	25.4 mm	4900N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

FM® Approved in the bottom mount orientation only.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

