

nVent CADDY Rod Lock Coupler



CARACTERÍSTICAS

Joins two sections of threaded rod by an easy "push-to-install" mechanism

Can be easily installed at the end of a threaded rod, or to any existing male thread

Plastic protection cap prevents dirt or structural coatings from obstructing the "push-to-install" mechanism

Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money

Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Static Load Safety Factor	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)	Tamanho da chave inglesa 1
CRLC37EG	Aço	Electrogalvanizado	3.5:1	0.375	60 mm	1/2mm


Table 2/2

Número de catálogo	Tamanho da chave inglesa 2	Static Load
CRLC37EG	15/16mm	4400N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Wrench Size 1 represents hex size used to tighten to threaded rod from structure. Wrench Size 2 represents nVent CADDY Rod Lock hex nut size.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

