

nVent CADDY Slick Nut



CARACTERISTICAS

Provides fast universal attachment of threaded rod and hardware to standard strut profiles

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: nVent CADDY Armour

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho do orifício (HS)	Hole Type	Altura (H)	Torque (TQ)
SLICK250		Polyamide, Spring Steel	0.25 mm	Threaded	17 mm	5 N·m
SLICKM6	174460	Spring Steel	6 mm	Threaded	17 mm	6 N·m
SLICKM8	174340	Spring Steel	8 mm	Threaded	17 mm	8 N·m

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
SLICK250		1800N	450N	1100N
SLICKM6	174460	1800N	450N	1100N
SLICKM8	174340	2700N	450N	1100N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Indicated loads are independent of the threaded stud or rod.

Indicated loads are applicable on 14 GA and 12 GA (2 mm and 2.5 mm) strut channels only.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

