

# nVent CADDY Speed Link LD Locking Device



## CARACTERISTICAS

Low-profile locking device minimizes visual impact

Suitable for 1.5 mm nVent CADDY Speed Link cable

## ESPECIFICAÇÕES


Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Diameter	Altura (H)	Largura (W)
SLJR200	196008	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	1.5 mm	19 mm	12.7 mm

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

The 1.5 mm locking devices are only to be used with the SLC15L1000SP and SLC15L50MSP wire spools, or any other 1.5 mm nVent CADDY Speed Link accessories. Do not use with any other wires.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

