

nVent CADDY Speed Link SLK with Angle Bracket



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled angle bracket end fitting

Ideal for attaching to concrete, steel or wood surfaces

Simple alternative to jack chain and additional hardware

ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor:	5:1
Acabamento:	Electrogalvanized
Material:	Aço; Liga de zinco; Polypropylene
Em conformidade com:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	A	Tamanho do orifício (HS)	Altura (H)
SLK3L5AB	196715	3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	A	Tamanho do orifício (HS)	Altura (H)
SLK3L10AB	196716	3 mm	10m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK15L2AB	196501	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L2AB	196529	2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L3AB	196530	2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK3L7AB	196728	3 mm	7m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK15L1AB	196500	1.5 mm	1m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L5AB	196531	2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L5AB	196503	1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L3AB	196502	1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm

Table 2/2						
Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Espessura (T)	Ângulo (a)	Static Load	Certifications
SLK3L5AB	196715	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L10AB	196716	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK15L2AB	196501	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, ITB
SLK2L2AB	196529	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	ITB, cUL, UL
SLK2L3AB	196530	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, ITB
SLK3L7AB	196728	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK15L1AB	196500	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	ITB, UL, cUL

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Espessura (T)	Ângulo (a)	Static Load	Certifications
SLK2L5AB	196531	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, ITB
SLK15L5AB	196503	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	ITB, cUL, UL
SLK15L3AB	196502	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, ITB

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

