

nVent CADDY Speed Link SLK Locking Device



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Push/pull keyless release allows easy adjustments

Low-profile locking device minimizes visual impact

Cable spread of 90 degrees allows positioning the device closer to the load

Keyless release tubes are easy to operate while wearing gloves

Double-sided locking mechanism enables simple height adjustment

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Diameter	Altura (H)	Largura (W)	Espessura (T)
SLK2C50	196732	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2C200	196600	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Diameter	Altura (H)	Largura (W)	Espessura (T)
SLK3C200	196730	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3C50	196731	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Ângulo (a)	Certifications
SLK2C50	196732	90 ° Max	UL, cUL
SLK2C200	196600	90 ° Max	cUL, ITB, UL
SLK3C200	196730	90 ° Max	
SLK3C50	196731	90 ° Max	

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Locking devices are only to be used with nVent CADDY Speed Link wire spools and accessories with the same specified Wire Rope Diameter as the locking device. Do not use with any other wires.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

