

nVent CADDY Speed Link SLK with Threaded Stud End



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled threaded stud end fitting

Attaches to structures with threaded anchors or devices with threaded hole

Connects directly to threaded devices in trapeze assemblies, light fixtures, HVAC assemblies or signage

ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor: 5:1

Acabamento: Electrogalvanized

Em conformidade com: SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Tamanho da haste (RS)	Comprimento do parafuso (L)	Altura (H)
SLK15L2SE250	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	2m	0.25	25mm	55 mm


Número de catálogo	Material	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Tamanho da haste (RS)	Comprimento do parafuso (L)	Altura (H)
SLK15L3SE250	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	3m	0.25	25mm	55 mm
SLK15L5SE250	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	5m	0.25	25mm	55 mm
SLK2L2SE250	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	2m	0.25	25mm	55 mm
SLK2L5SE250	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	5m	0.25	25mm	55 mm
SLK3L1SE375	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	1m	0.375	45mm	62 mm
SLK3L2SE375	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	2m	0.375	45mm	62 mm
SLK3L3SE375	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	3m	0.375	45mm	62 mm
SLK3L7SE375	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	7m	0.375	45mm	62 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Largura (W)	Espessura (T)	Ângulo (a)	Static Load	Certifications
SLK15L2SE250	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL
SLK15L3SE250	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL
SLK15L5SE250	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL
SLK2L2SE250	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL
SLK2L5SE250	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL
SLK3L1SE375	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	

Número de catálogo	Largura (W)	Espessura (T)	Ângulo (a)	Static Load	Certifications
SLK3L2SE375	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L3SE375	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L7SE375	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

