

nVent CADDY Speed Link SLK with Toggle



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled toggle end fitting

Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices

Ideal for supporting lighting fixtures

Also available in Y-toggle configuration

ESPECIFICAÇÕES

Wire Rope Diameter:	1.5 mm
Static Load Safety Factor:	5:1
Acabamento:	Electrogalvanized
Em conformidade com:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Length	A	B	Static Load
SLK15L10T	196526	Steel, Liga de zinco, Polypropylene	10m	39 mm	5 mm	195N

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Length	A	B	Static Load
SLK15L1T	196521	Steel, Liga de zinco, Polypropylene	1m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L1TR2	196643	Steel, Liga de zinco, Polypropylene	1m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2T	196522	Steel, Liga de zinco, Polypropylene	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2TR2	196644	Steel, Liga de zinco, Polypropylene	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3T	196523	Steel, Liga de zinco, Polypropylene	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3TR2	196645	Steel, Liga de zinco, Polypropylene	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L5T	196524	Steel, Liga de zinco, Polypropylene	5m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L7T	196525	Steel, Liga de zinco, Polypropylene	7m	39 mm	5 mm	195N





Espessura (T): 12.5 mm

Largura (W): 19 mm

Altura (H): 55 mm

Ângulo (a): 90 ° Max

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

