

nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH &Co. KG

Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete

No special tools required

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor:	5:1
Diâmetro da broca:	6mm
Profundidade do orifício de perfuração:	31mm
Acabamento:	Electrogalvanized
Embedment Depth:	25 mm Min


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Length (L)	Altura (H)
SLK15L1WA6	196670	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	1m	63.5mm	55 mm
SLK15L2WA6	196671	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	2m	54mm	55 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Length (L)	Altura (H)
SLK15L5WA6	196673	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	5m	63.5mm	55 mm
SLK2L2WA6	196734	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	2m	54mm	55 mm
SLK2L3WA6	196735	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	3m	54mm	55 mm
SLK2L5WA6	196736	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	5m	63.5mm	55 mm
SLK3L2WA6	196723	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	2m	63.5mm	62 mm
SLK3L5WA6	196725	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	5m	63.5mm	62 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Espessura (T)	Ângulo (a)	Static Load
SLK15L1WA6	196670	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2WA6	196671	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5WA6	196673	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK2L3WA6	196735	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK2L5WA6	196736	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L2WA6	196723	24 mm	16 mm	90 ° Max	800N
SLK3L5WA6	196725	24 mm	16 mm	90 ° Max	800N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

