


nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Toggle



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and two pre-assembled toggle end fittings

Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices

Ideal for supporting lighting fixtures

ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor:	5:1
Acabamento:	Electrogalvanized
Material:	Aço; Liga de zinco; Polypropylene
Em conformidade com:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B
SLK15Y500L3	196528	1.5 mm	3m	0.5m	39 mm	5 mm
SLK15Y300L3	196527	1.5 mm	3m	0.3m	39 mm	5 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B
SLK15Y500L3R2	196655	1.5 mm	3m	0.5m	39 mm	5 mm
SLK15Y300L5		1.5 mm	5m	0.3m	39 mm	5 mm
SLK15Y300L3R2	196648	1.5 mm	3m	0.3m	39 mm	5 mm
SLK2Y300L7	196556	2 mm	7m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L3	196553	2 mm	3m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L5	196555	2 mm	5m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L10	196557	2 mm	10m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L2	196552	2 mm	2m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L3R2	196638	2 mm	3m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y500L3	196554	2 mm	3m	0.5m	42 mm	8 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
SLK15Y500L3	196528	195N
SLK15Y300L3	196527	195N
SLK15Y500L3R2	196655	195N
SLK15Y300L5		195N
SLK15Y300L3R2	196648	195N
SLK2Y300L7	196556	440N

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
SLK2Y300L3	196553	440N
SLK2Y300L5	196555	440N
SLK2Y300L10	196557	440N
SLK2Y300L2	196552	440N
SLK2Y300L3R2	196638	440N
SLK2Y500L3	196554	440N


Espessura (T): 12.5 mm

Largura (W): 19 mm

Altura (H): 55 mm

Ângulo (a): 90 ° Max

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

