

nVent CADDY Speed Link SLS with Threaded Stud End



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled threaded stud end fitting

Attaches to structures with threaded anchors or devices with threaded hole

Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools

Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut

ESPECIFICAÇÕES

Wire Rope Diameter:	2 mm
Static Load Safety Factor:	5:1
Acabamento:	Electrogalvanized
Em conformidade com:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Wire Rope Length	Tamanho da haste (RS)	Comprimento do parafuso (L)	Static Load
--------------------	----------	------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------

SLS2L3SE250	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3m	0.25	25mm	270N
SLS2L2SE250	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2m	0.25	25mm	270N
SLS2L5SE250	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	5m	0.25	25mm	270N

Slot Size (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Tamanho do orifício (HS): 8 - 10 mm

Largura (W): 16 mm

Altura 2 (H2): 43.5mm

Altura 1 (H1): 53mm

Tamanho da rosca (TS): M8


Espessura (T): 4 mm Max

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

Total load per wire on a multi-tier trapeze must not exceed static load.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

