

nVent CADDY Speed Link SLS with Wedge Anchor



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from Powers Fasteners, Inc.

Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete

Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut

Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools

No special tools required

ETA-13/0355 assessment available for wedge anchor from Powers Fasteners, Inc

ESPECIFICAÇÕES

Wire Rope Diameter:	2 mm
Static Load Safety Factor:	5:1
Acabamento:	Electrogalvanized
Em conformidade com:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Length	Length (L)	Diâmetro da broca	Profundidade do orifício de perfuração
SLS2L5WA6	196760	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	5m	63.5mm	6mm	60mm
SLS2L3WA6	196759	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3m	63.5mm	6mm	60mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Embedment Depth	Static Load
SLS2L5WA6	196760	55 mm Min	270N
SLS2L3WA6	196759	55 mm Min	270N


Slot Size (SS):	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
Tamanho do orifício (HS):	8 - 10 mm
Largura (W):	16 mm
Altura 2 (H2):	43.5mm
Altura 1 (H1):	53mm
Tamanho da rosca (TS):	M8
Espessura (T):	4 mm Max

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

Total load per wire on a multi-tier trapeze must not exceed static load.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

