


nVent CADDY Speed Link Y-Hook with Eyelet Extension



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Double hook offers easy attachment to basket tray, cable tray or lighting

Convenient design allows one hook to be temporarily detached for maintenance or to add cables to the tray

Y-design provides improved stability

Spring latch helps provide secure connection

ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor:	5:1
Acabamento:	Electrogalvanized
Material:	Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B	C
SLD3YH500	196017	3 mm	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B	C
SLD2YH500	196015	2 mm	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6 mm
SLD3YH800	195998	3 mm	0.8m	58.4 mm	22.9 mm	6 mm



Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load	Certifications
SLD3YH500	196017	880N	cUL, UL
SLD2YH500	196015	440N	ITB, UL, cUL
SLD3YH800	195998	880N	UL, cUL, ITB

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

nVent CADDY Speed Link locking device not included.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

