

Push In Conduit to Rod/Wire Clip



CARACTERÍSTICAS

Provides attachment of conduit and boxes

Increased capability and application options by combining 4Z and 6Z products into one enhanced and efficient offering

Improved multi-function clip allows for optimized inventory while reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Diâmetro externo	Tamanho da haste	Tamanho do fio	Espessura do flange
4Z348P	12.7 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm
4Z3412P	19.1 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm
4Z3416P	25.4 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

