

SBC Stamped Beam Clamp, Top Mount



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Allows structural attachment to metal beams, bar joist, channel, or angle iron in top mount position only unless used on a parallel flange

Lightweight, one-piece stamped body provides superior strength and eliminates deficiencies associated with castings

Spins onto threaded rod and allows for easy adjustment

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19)

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Espessura do flange (FT)	A	B
SBC037	Aço	Pregalvanized	0.375	19 mm Max	23.5 mm	21.6 mm

Table 2/2


Número de catálogo	C	Diâmetro do parafuso (Sc)	Torque (TQ)	Static Load
--------------------	---	---------------------------	-------------	-------------

SBC037	40.1 mm	9.53 mm	6.78 N·m	2200N
--------	---------	---------	----------	-------

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Set screw must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam, channel, or angle iron flange.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

