

Signal Reference Grid Wire Clamp



CARACTERISTICAS

Provides a quick method to support a signal grid to computer floor pedestals

Slots in fastener grip wire to provide positive contact with post

Clamps grid wire directly to post allowing a low resistance connection across bare metal contacts

Installs easily with a screwdriver or nut driver

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)
RGC	339000	Aço	Electro galvanizado	#8 filamentado - #4 filamentado	19 - 25 mm	3.70 - 7.11 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

RGC can be installed on 3/4" to 1" round or square pedestals.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

