

Snap Close Conduit to Conduit Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Fast and easy assembly for lightweight loads

No screws or bolts required

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Diâmetro externo 1	Diâmetro externo 2	Ultimate Static Load	Certifications
166M	30 - 35 mm	14 - 18 mm	440N	
16812M	30 - 35 mm	18 - 30 mm	440N	UL, cUL
1616M	25.4 mm Min	25.4 mm Min	440N	UL, cUL

Número de catálogo	Diâmetro externo 1	Diâmetro externo 2	Ultimate Static Load	Certifications
1620M	30 - 35 mm	35 - 42 mm	440N	cUL, UL

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

For 14-2 through 12-3 MC/AC cable, use part 166M.

Total load of trapeze must not exceed 100 lb.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

