

T-Grid Box Hanger



CARACTERISTICAS

Dual height feature permits 1-1/2" (38 mm) deep electrical box to be mounted flush with tile or offset 3/4" (19 mm) for plaster ring

Allows 2-1/8" (54 mm) deep electrical box to be mounted flush with tile

Snaps easily onto T-Grid

Hanger comes complete with box mounting clip and screw

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Pregalvanized;nVent CADDY Armour

Table 1/1


Número de catálogo	Material	T-Grid Span	Ultimate Static Load (F)
51220	Aço, Spring Aço	508mm	80N
512	Aço, Spring Aço	600mm	80N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Not to exceed static load without independent wire support to box mounting clip.

Not permitted for paddle fans.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

