

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design



CARACTERÍSTICAS

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 400 VAC, 3-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/5

Número de catálogo	Família de produtos	Tipo	Product Type	Tipo de soquete	Socket Quantity	Cor
EB0403	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Black
EB0450	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(21) C13/C19	42	Black
EB0811	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(30) C13, (12) C19	42	Black
EB0850	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Black

Table 2/5

Número de catálogo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Length	Input Cable Location
EB0403	No Circuit Breaker	Não	0	11.0 kVA	3m	Top Feed

Número de catálogo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Length	Input Cable Location
EB0450	No Circuit Breaker	Não	0	11.5 kVA North America, 11.0 kVA International	1.8m	Top Feed
EB0811	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	6	22.0 kVA	3m	Top Feed
EB0850	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	6	17.3 kVA North America, 22.1 kVA International	1.8m	Top Feed

Table 3/5

Número de catálogo	Input Voltage	Phase	Tensão nominal	Max Power Input	On/Off Switch Included	Amperage (Derated Amperage)
EB0403	380 – 415V	3 PH	415V	11.0 kVA	Não	16 A
EB0450	380 – 415V	3 PH	415V	11.5 / 11.0 kVA	Não	20 A (16 A) North America, 16 A International
EB0811	380 – 415V	3 PH	415V	22.0 kVA	Não	32 A
EB0850	380 – 415V	3 PH	415V	17.3 / 22.1 kVA	Não	30 A (24 A) North America, 32 A International

Table 4/5

Número de catálogo	Output Voltage	Rack Units	Plug Type	Metering Type	Removable Input Cable	Material
EB0403	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	None	Não	Aço
EB0450	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 520P6/516P6	None	Não	Aço
EB0811	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	None	Não	Aço
EB0850	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	None	Não	Aço

Table 5/5

Número de catálogo	Acabamento	Altura	Largura	Profundidade	Peso	Quantidade por embalagem
EB0403	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	52mm	53mm	6.11kg	1
EB0450	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	56mm	55mm	9.5kg	1
EB0811	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1750mm	55mm	53mm	9.02kg	1
EB0850	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1780mm	56mm	55mm	10kg	1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE