

Branch Line Restraint Structure Attachment to Steel

Data Solutions



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to steel members with self-drilling/tapping screw

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da haste (RS)	Espessura do flange (FT)	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)
CSBBRS1EG		0.375, 0.5	2.7 – 12.7mm	28.2mm	40.4mm	26.9mm

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da haste (RS)	Espessura do flange (FT)	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)
CSBBS1MEG	402239	10, 12	2.7 – 12.7mm	28.2mm	40.4mm	26.9mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)	Certifications
CSBBS1EG		2.7mm	32mm	UL, OSHPD, FM Approved, Seismic
CSBBS1MEG	402239	2.7mm	32mm	FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE