

Molde para cabo à alma do trilho, energia

Data Solutions



CARACTERISTICAS

Molde sobressalente projetado para a instalação de circuitos de via e conectores de jumper ao eixo neutro

Conexões para energia ou condutor de aterramento ao eixo neutro

ESPECIFICAÇÕES

Material: Graphite

Estilo do terminal de ligação: W

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Tipo de trilho	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem	Orientação
PBWX2LH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	35 mm ² concêntrico	7.75mm	T20	Lado esquerdo
PBWX2RH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	35 mm ² concêntrico	7.75mm	T20	Lado direito
PBWX3RH	227045	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	50 mm ² Ropelay	9.27mm	T20	Lado direito
PBW2CLH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1/0 Concentric	9.5mm	T20	Lado esquerdo

Número de catálogo	Número do artigo	Tipo de trilho	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem	Orientação
PBW2CRH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1/0 Concentric	9.5mm	T20	Lado direito
PBW2GLH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	2/0 concêntrico	10.62mm	T20	Lado esquerdo
PBW2GRH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	2/0 concêntrico	10.62mm	T20	Lado direito
PBW2JLH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Lado esquerdo
PBW2JRH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Lado direito
PBW2QLH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	4/0 concêntrico	13.41mm	T20	Lado esquerdo
PBW2QRH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	4/0 concêntrico	13.41mm	T20	Lado direito
PBWS6LH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	3/0 composto	14.53mm	T20	Lado esquerdo
PBWS6RH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	3/0 composto	14.53mm	T20	Lado direito
PBW2SLH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	4/0 Ropelay	15.49mm	T20	Lado esquerdo
PBW2SRH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	4/0 Ropelay	15.49mm	T20	Lado direito
PBWX5LH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Lado esquerdo
PBWX5RH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Lado direito
PBWX7LH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20	Lado esquerdo
PBWX7RH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20	Lado direito
PBW2W010LH		R13, RI52	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Lado esquerdo
PBW2W010RH		R13, RI52	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Lado direito

Número de catálogo	Número do artigo	Tipo de trilho	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem	Orientação
PBW2WLH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Lado esquerdo
PBW2WLK1LH		LK1 Girder Rail	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Lado esquerdo
PBW2WLK1RH		LK1 Girder Rail	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Lado direito
PBW2WRH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Lado direito
PBWX8LH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	185 mm ² Ropelay	20.19mm	T20	Lado esquerdo
PBWX8RH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	185 mm ² Ropelay	20.19mm	T20	Lado direito
PBW3FRH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	350 kcmil Ropelay	22.35mm	T20	Lado direito
PBWX902LH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20	Lado esquerdo
PBWX902RH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20	Lado direito
PBW3S002LH		RI60	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Lado esquerdo
PBW3S002RH		RI60	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Lado direito
PBW3SLH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Lado esquerdo
PBW3SLK1LH		LK1 Girder Rail	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Lado esquerdo
PBW3SLK1RH		LK1 Girder Rail	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Lado direito
PBW3SRH		85 lb to 141 lb T-Rail Sections	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Lado direito

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE