

Terminal de reposição Dynasphere, MKIV

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Terminal de reposição para terminal aéreo Dynasphere MKIV

ESPECIFICAÇÕES

Material: Stainless Steel 316 (EN 1.4401)

Table 1/1

Número de catálogo	Installation Height (H)	Tamanho da rosca (TS)	Diâmetro (Ø)	Altura (H)	Peso unitário
ADCOMP058	3 – 20m	1/2" BSPP	21.4mm	60mm	0.13kg
ADCOMP057	20 – 50m	1/2" BSPP	23.4mm	60mm	0.15kg
ADCOMP056	50m min	1/2" BSPP	25.4mm	60mm	0.18kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE