

Par de soldadores completos T8 para ligação de junta, energia, 50 mm² Ropelay

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PBCT8X3



CARACTERÍSTICAS

Conjunto completo de soldador proporciona um meio conveniente de fixar conectores de jumper ao boleto do trilho

A conexão é feita dentro do espaço confinado da placa de junção

Inclui limpador do molde e acionador à pedra

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Graphite; Aço; Termoplástico

Tipo de trilho: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Estilo do terminal de ligação: C

Tamanho do condutor: 50 mm² Ropelay

Diâmetro externo do condutor, nominal: 9.13mm

Comprimento da ligação: 177.8mm

Estilo de soldagem: T8

Apenas molde: Não

Molde de reposição: PBCX3

Material de soldagem: PB45, Sold Separately

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE