

Intelligent PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and individual outlet monitoring, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/6

Número de catálogo	Família de produtos	Tipo	Product Type	Tipo de soquete	Socket Quantity	Cor
EN5329	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13, (8) C19	32	Black
EN5325	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Black

Table 2/6

Número de catálogo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Location	Input Voltage
EN5329	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	2	7.4 kVA	Top Feed	200 – 240V

Número de catálogo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Location	Input Voltage
EN5325	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	2	7.4 kVA	Top Feed	200 – 240V

Table 3/6

Número de catálogo	Phase	Interrupt Rating	Max Power Input	Tensão nominal	On/Off Switch Included	Output Voltage
EN5329	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Não	230VAC
EN5325	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Não	230VAC

Table 4/6

Número de catálogo	Amperage (Derated Amperage)	Plug Type	Rack Units	Removable Input Cable	Metering Type	Material
EN5329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	Outlet	Aço
EN5325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	Outlet	Aço

Table 5/6

Número de catálogo	Acabamento	Altura	Largura	Profundidade	Peso	Quantidade por embalagem
EN5329	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1780mm	52mm	53mm	8.52kg	1
EN5325	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1780mm	52mm	53mm	8.82kg	1

Table 6/6

Número de catálogo	Input Cable Length
EN5329	3m
EN5325	3m

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE