

# nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip, Swivel

# **Data Solutions**



## **CERTIFICATIONS**





### **CARACTERISTICAS**

Requires only a hammer to install

Rotates 360 degrees to support various directional runs of cable

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Provides superior fill capacity and load rating over most other non-continuous cable support alternatives

Rounded edges on J-Hooks provide proper bend radius support for high performance data cables

Cost effective alternative to expensive cable tray

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

# **ESPECIFICAÇÕES**

**Acabamento:** Pregalvanized; nVent CADDY Armour

**Material:** Aço; Spring Aço

Table 1/2								
Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro (Ø)	Area	Cable Capacity, Cat 5e	Cable Capacity, Cat 6	Cable Capacity, Cat 6A		
CAT16HP58	181001	25mm	690mm²	20	15	10		
CAT21HP58	181195	33.3mm	1174mm²	50	40	25		
CAT32HP58	181002	50mm	2561mm²	90	60	35		
CAT48HP58	181231	75mm	5974mm²	200	150	80		
CAT64HP58	181003	100mm	9987mm²	330	220	140		
CAT16HP912	181004	25mm	690mm²	20	15	10		
CAT21HP912	181196	33.3mm	1174mm²	50	40	25		
CAT32HP912	181005	50mm	2561mm²	90	60	35		
CAT48HP912	181232	75mm	5974mm²	200	150	80		
CAT64HP912	181006	100mm	9987mm²	330	220	140		

Table 2/2							
Número de catálogo	Número do artigo	Espessura do flange (FT)	Static Load				
CAT16HP58	181001	8 – 14mm	270N				
CAT21HP58	181195	8 – 14mm	270N				
CAT32HP58	181002	8 – 14mm	270N				
CAT48HP58	181231	8 – 14mm	270N				
CAT64HP58	181003	8 – 14mm	270N				
CAT16HP912	181004	14 – 20mm	270N				

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura do flange (FT)	Static Load
CAT21HP912	181196	14 – 20mm	270N
CAT32HP912	181005	14 – 20mm	270N
CAT48HP912	181232	14 – 20mm	270N
CAT64HP912	181006	14 – 20mm	270N

### **DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO**

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.

Cable capacity is calculated based on a 70% fill rate.

### **DIAGRAMAS**



# **AVISO**

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE