

Grampo de molde para a alma do trilho, ajustável

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Ajustável para uma ampla gama de usos, incluindo jacarés e comutadores

Leve e fácil de usar

Também pode ser usado em trilho padrão (único)

SBC105RR proporciona segurança aprimorada com perfis não pontiagudos e fita refletora para alta visibilidade

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Estilo de soldagem	Tamanho do molde	Abertura máxima
PBC105P1	T20	57 mm	600mm max
SBC105RR	T21	60 mm	648mm max
PBC105P	T20	89 mm	600mm max
PBC105Q	T20	89 mm	150mm max

Número de catálogo	Estilo de soldagem	Tamanho do molde	Abertura máxima
SBC105R	T21	76 mm	648mm max
PBC105P2	T20	76 mm	600mm max

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE