

Socket Strip, IEC C13, With Wieland® Input

Data Solutions



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Input via Wieland® GST 18 plug

Installation height 1 U

In accordance with IEC 60320

Horizontal or vertical mounting

Output via IEC 60320 C-13 sockets

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during fitting

ESPECIFICAÇÕES

Length:	438.5mm
Material:	Aluminio; Polyamide
Product Type:	Socket Strip

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de soquete	Socket Quantity	Switched Outlets	Tensão AC	Function	Quantidade por embalagem
60110-340	IEC C13	12	Não	230V		1
60110-341	IEC C13	12	Não	230V		1
60110-342	IEC C13	12	Não	230V		1
60110-349	IEC C13	6	Não	230V	Overcurrent Protection	1
60110-350	IEC C13	6	Não	230V	Overcurrent Protection	1
60110-351	IEC C13	6	Não	230V	Overcurrent Protection	1

Table 2/2

Número de catálogo	Cor	Profundidade	Acabamento
60110-340	Grey	44mm	Anodized
60110-341	Black	44mm	Anodized
60110-342	Vermelho	44mm	Anodized
60110-349	Grey	44mm	Anodized
60110-350	Black	44mm	Anodized
60110-351	Vermelho	44mm	Anodized

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order mounting bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE