

Kit de pino de contato roscado para solda na alma do trilho

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Proporciona material para conectar diretamente os pinos ao eixo neutro da alma de trilhos, usando o processo exotérmico

Kits incluem uma alocação de molde nVent ERICO Cadweld, ferramenta de limpeza de molde, acionador à pedra, pinos, arruelas e porcas

ESPECIFICAÇÕES

Número de conexões:	1
Quantidade mínima para pedidos:	50
Material:	Graphite; Silicon Bronze; Stainless Steel 302 (EN 1.4324); Stainless Steel 304 (EN 1.4301)
Tipo de trilho:	RI52; RI59

Table 1/2

Número de catálogo	Família do molde	Length (L)	Diâmetro (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Pinos	Arruelas
PBK244	HV Mold Family	49.27mm	9.5mm	3/8" UNC	Stainless Steel (1)	3/8" Silicon Bronze Lock Washer (1)

Número de catálogo	Família do molde	Length (L)	Diâmetro (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Pinos	Arruelas
PBK245	HV Mold Family	49.27mm	18.8mm	5/8" UNC	Stainless Steel (1)	5/8" Silicon Bronze Lock Washer (1)

Table 2/2


Número de catálogo	Porcas
PBK244	3/8"-16 UNC Silicon Bronze Hex Nut (1)
PBK245	5/8"-11 UNC Silicon Bronze Hex Nut (1)

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Estrutura do soldador vendida separadamente.

Uma folga entre condutores pode ser necessária. Veja a etiqueta do molde para mais informações.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE