

TR Four Pole Distribution Block, 125 A

Data Solutions



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Equipped with a current input plug

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	TR-125A
Número do artigo	563150

Número de catálogo	TR-125A
Material	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass
Max Working Voltage, IEC (Ui)	1000
Peak Short Circuit Current (Ipk)	40kA
Short Term Withstand Current (Icw) 1s	8.4kA
Line Side Number of Connections	1
Load Side Number of Connections	5
Tamanho da rosca 1 (TS1)	M5
Tamanho da rosca 2 (TS2)	M6
Profundidade (D)	117mm
Altura (H)	126mm
Largura (W)	150mm
Peso unitário	0.68kg
Flammability Rating	UL® 94V-0
Em conformidade com	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha

qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE