


TRC Four Pole Distribution Block, 630 A

Data Solutions



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES


Número de catálogo	TRC-630A
Número do artigo	563190
Material	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass
Max Working Voltage, IEC (Ui)	1000

Número de catálogo	TRC-630A
Peak Short Circuit Current (I _{pk})	84kA
Short Term Withstand Current (I _{cw}) 1s	52kA
Line Side Number of Connections	1
Load Side Number of Connections	8
Tamanho do orifício (HS)	10mm
Tamanho da rosca (TS)	M8
Profundidade (D)	60mm
Altura (H)	338 – 390mm
Largura (W)	340mm
A	290mm
Peso unitário	4.8kg
Flammability Rating	UL® 94V-0
Em conformidade com	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE