

# Conexão cabo a terminal com 1 orifício



## CARACTERISTICAS

Proporciona uma superfície de aparafusamento eficiente para aplicações de aterramento e energia

Cobre de grau eletrolítico

Para uso apenas com conexões nVent ERICO Cadweld tipo LA

## ESPECIFICAÇÕES

**Material:** Copper  
**Tipo:** NEMA®  
**Acabamento:** Tinned

Table 1/1


| Número de catálogo | Length (L) | Largura (W) | Espessura (T) | A       | Tamanho do orifício (HS) | Tamanho equivalente do condutor |
|--------------------|------------|-------------|---------------|---------|--------------------------|---------------------------------|
| B101AA             | 31.75mm    | 12.7 mm     | 1.57 mm       | 7.9 mm  | 7.14 mm                  | 20mm <sup>2</sup>               |
| B101CE             | 49.28mm    | 25.4 mm     | 3.18 mm       | 12.7 mm | 11.11 mm                 | 80.63mm <sup>2</sup>            |
| B101CE002          | 49.28mm    | 25.4 mm     | 3.18 mm       | 19.1 mm | 17.46 mm                 | 80.63mm <sup>2</sup>            |
| B101QQ             | 49.3mm     | 25.4 mm     | 3.17 mm       | 12 mm   | 10.5 mm                  | 81mm <sup>2</sup>               |
| B101DE             | 49.28mm    | 25.4 mm     | 4.76 mm       | 14.3 mm | 14.29 mm                 | 120.94mm <sup>2</sup>           |

| Número de catálogo | Length (L) | Largura (W) | Espessura (T) | A       | Tamanho do orifício (HS) | Tamanho equivalente do condutor |
|--------------------|------------|-------------|---------------|---------|--------------------------|---------------------------------|
| B101EE             | 55.63mm    | 25.4 mm     | 6.35 mm       | 15.9 mm | 14.29 mm                 | 161.26mm <sup>2</sup>           |
| B101EG             | 63.5mm     | 38.1 mm     | 6.35 mm       | 19.1 mm | 17.46 mm                 | 241.89mm <sup>2</sup>           |
| PBB101EG           | 63.5mm     | 38.1 mm     | 6.35 mm       | 19.1 mm | 17.46 mm                 | 241.89mm <sup>2</sup>           |
| B101GG             | 69.85mm    | 38.1 mm     | 9.53 mm       | 19.1 mm | 17.46 mm                 | 362.83mm <sup>2</sup>           |
| B101GH             | 85.85mm    | 50.8 mm     | 9.53 mm       | 25.4 mm | 17.46 mm                 | 483.77mm <sup>2</sup>           |
| PBB101GH           | 85.85mm    | 50.8 mm     | 9.53 mm       | 25.4 mm | 17.46 mm                 | 483.77mm <sup>2</sup>           |
| B101JH             | 85.85mm    | 50.8 mm     | 12.7 mm       | 25.4 mm | 14.29 mm                 | 645.03mm <sup>2</sup>           |
| B103JH001          | 76.2mm     | 50.8 mm     | 12.7 mm       | 31.8 mm | 17.46 mm                 | 645.03mm <sup>2</sup>           |
| B103JH010          | 101.6mm    | 50.8 mm     | 12.7 mm       | 34.9 mm | 15.88 mm                 | 645.03mm <sup>2</sup>           |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para tamanhos não listados, entre em contato conosco.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

**América do Norte**

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

**Europa**

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

**APAC**

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE