

Conexão cabo a terminal com 4 orifícios



CARACTERISTICAS

Proporciona uma superfície de aparafusamento eficiente para aplicações de aterramento e energia

Cobre de grau eletrolítico

Para uso apenas com conexões nVent ERICO Cadweld tipo LA

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper
Tipo: NEMA®
Acabamento: Tinned

Table 1/2

Número de catálogo	Length (L)	Largura (W)	Espessura (T)	A	B	Tamanho do orifício (HS)
B104EK	114.3mm	76.2 mm	6.35 mm	15.9 mm	44.5 mm	14.29 mm
B104GK	120.65mm	76.2 mm	9.53 mm	15.9 mm	44.5 mm	14.29 mm
B104JK003	177.8mm	76.2 mm	12.7 mm	25.4 mm	44.5 mm	14.29 mm
B104JK	120.65mm	76.2 mm	12.7 mm	15.9 mm	44.5 mm	14.29 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Tamanho equivalente do condutor
--------------------	---------------------------------

B104EK	483.77mm ²
B104GK	725.66mm ²
B104JK003	967.54mm ²
B104JK	967.54mm ²

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para tamanhos não listados, entre em contato conosco.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE