

Base de terminal aéreo, montagem horizontal, rosca imperial



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Pode ser preso mecanicamente ou conectado com rosca quente, composto para telhado ou adesivo comercial, para superfícies de telhado pré-fabricadas ou outro material em que orifícios não possam ser feitos

Tensão positiva de parafuso único para fixação de cabo multidirecional

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do condutor, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Tamanho do orifício (HS)	Profundidade (D)	Altura (H)
LPA30958	Aluminio		5/8" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPA30912	Aluminio		1/2" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Tamanho do orifício (HS)	Profundidade (D)	Altura (H)
LPC309L58	Copper	Tinned	5/8" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPC309L12	Copper	Tinned	1/2" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPC309L38	Copper	Tinned	3/8" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPC30958	Copper		5/8" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPC30912	Copper		1/2" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Largura (W)	Peso unitário
LPA30958	101.6 mm	0.14 kg
LPA30912	101.6 mm	0.14 kg
LPC309L58	101.6 mm	0.44 kg
LPC309L12	101.6 mm	0.44 kg
LPC309L38	101.6 mm	0.44 kg
LPC30958	101.6 mm	0.44 kg
LPC30912	101.6 mm	0.44 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE