

Base de terminal aéreo, montagem em cume, rosca imperial



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Para uso em telhado rugoso

Pode ser facilmente moldado para acomodar vários ângulos

Tensão positiva de parafuso único para fixação de cabo multidirecional

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do condutor, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)
LPA34512	Aluminio		1/2" UNC	87.63mm	38.1 mm	260.35 mm
LPA34558	Aluminio		5/8" UNC	87.63mm	38.1 mm	260.35 mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)
LPC34512	Copper		1/2" UNC	87.63mm	38.1 mm	260.35 mm
LPC34538	Copper		3/8" UNC	87.63mm	38.1 mm	260.35 mm
LPC34558	Copper		5/8" UNC	87.63mm	38.1 mm	260.35 mm
LPC345L12	Copper	Tinned	1/2" UNC	87.63mm	38.1 mm	260.35 mm
LPC345L38	Copper	Tinned	3/8" UNC	87.63mm	38.1 mm	260.35 mm
LPC345L58	Copper	Tinned	5/8" UNC	87.63mm	38.1 mm	260.35 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tamanho do orifício (HS)	Peso unitário
LPA34512	6.6 mm	0.18 kg
LPA34558	6.6 mm	0.18 kg
LPC34512	6.6 mm	0.61 kg
LPC34538	6.6 mm	0.61 kg
LPC34558	6.6 mm	0.61 kg
LPC345L12	6.6 mm	0.61 kg
LPC345L38	6.6 mm	0.61 kg
LPC345L58	6.6 mm	0.61 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE